




## HEINE Lampade Frontali

	MicroLight	3S LED	MD 1000
			
<b>Specifiche Tecniche</b>			
Tipo di Luce	LED	LED	F.O.
Luminosità (a 250mm di distanza di lavoro)	<b>40 000 Lux</b>	<b>50 000 Lux</b>	<b>100 000 Lux</b> con Proiettore XENON <b>35 000 Lux</b> con Proiettore HK 7000
Temperatura di colore (Kelvin)	<b>6250 K</b>	<b>6250 K</b>	<b>6000 K</b> con Proiettore XENON <b>3300 K</b> con Proiettore HK7000
Campo illuminato (a 420mm di distanza)	<b>81 mm</b>	<b>30 – 80mm</b>	<b>40 – 150mm</b>
Fonti di energia / Ore di funzionamento	mPack LL / <b>17 ore</b>	mPack UNPLUGGED / <b>4 ore</b> mPack / <b>10 ore</b>	Proiettore a F.O.
Peso	<b>50g</b> con S-Frame <b>165g</b> con Fascia frontale Lightweight	<b>336g</b> <b>532g</b> con mPack UNPLUGGED	<b>435g</b>
Angolo d'inclinazione	Totalmente regolabile	Totalmente regolabile	Totalmente regolabile
Controllo della luminosità	<b>0 – 100 %</b>	<b>0 – 100 %</b>	<b>0 – 100 %</b>
<b>Caratteristiche</b>			
Spot luminoso regolabile	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acqua-resistente	<input type="checkbox"/>	--	--
Filtro giallo, optional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Ampliabile con occhialini HR e HRP	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versione Video, optional	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A caschetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad occhiali	<input type="checkbox"/>	--	--
Pagina	129/130	131/133	134/136